

NP 271 P

Conjunto Otimizado de Ferramentas Belden Optimax

O Conjunto Otimizado de Ferramentas de Instalação FiberExpress da Belden é embalado em uma pequena e versátil maleta e tem todos os recursos de instalação necessários para cumprir as terminações sem erro nos conectores Optimax da Belden.

A Belden Oferece um conjunto de ferramentas para a Instalação em Campo de Conectores de Fibra Óptica Optimax LC, SC e ST.



Os Conectores FiberExpress Optimax da Belden são fáceis de instalar no campo já que não requerem epóxi, tratamento ou polimento (veja a NP 270). Seu exclusivo projeto que incorpora uma ponta de fibra óptica polida de fábrica em um mecanismo de conexão que fornece uma terminação segura e confiável dos cabos de fibra óptica. E apenas ferramentas simples são exigidas. Todas elas convenientemente contidas dentro de um Conjunto Otimizado de Ferramentas Optimax.

O Conjunto Otimizado de Ferramentas Optimax é embalado em uma pequena e versátil maleta e inclui um vídeo de treinamento e instruções para instalação de conectores LC, SC e ST, com todas as ferramentas necessárias para conectar uma fibra óptica de 900 mm com "buffer"(revestida) e uma fibra óptica encapada e, ainda, os conectores Multimodo e MonoModo Optimax LC, SC ou ST.

A Belden simplificou os componentes das Ferramentas de Instalação ao desenvolver um único adaptador de ferramentas com múltiplas cabeças, que aceita os tipos de conector LC/SC/ST. Isto deu espaço no conjunto para acrescentar uma base de bancada na Ferramentas de Instalação. Reduzimos o número de manuais com uma versão "três em um" para todos os tipos de conectores (LC/SC/ST). Também combinamos a funcionalidade da uma ferramenta tanto para decapar o cabo, quanto a fibra. Além disso, tornamos disponíveis, separadamente, peças de reposição para o cortador(clivador) de Fibra: A Base da Mola e a Lâmina de Cerâmica. Acima de tudo, isto melhora a facilidade do uso do conjunto e a sua versatilidade.

Componentes do Conjunto de Ferramentas Otimizado

O Conjunto de Ferramentas Incrementado Optimax Compatível com LC/SC/ST (No. AX103142) inclui os seguintes itens:

- Manual de Instruções (Novo)
- Microscópio
- Descapador de Fibra/Cabo
- Crimpador
- Pinças
- Marcador
- Tesoura
- Vídeo de Treinamento
- Cortador de Fibra - Clivador
- Morça
- Base de Bancada para Ferramenta (Nova)
- Lenços com Álcool
- Garrafa para Descarte

É particularmente útil o adaptador para fibra do microscópio que evita que o usuário arranhe o plástico durante o processo de preparação da fibra; o decapador com uma abertura de 180 micra que reduz o risco do usuário quebrar a fibra; e um cortador de fibra (clivador) com um guia de fibra com ranhura em "v", a qual reduz o risco de se fazer um corte em ângulo.

Um Conjunto Básico de Ferramentas Otimizado, uma Atualização do Conjunto de Ferramentas Otimizado Optimax, ferramentas individuais e peças de reposição também estão disponíveis para todos os instaladores que já possuem certas ferramentas para instalação de fibra óptica.

Conjunto Otimizado de Ferramentas Belden Optimax

Descrição	Código Belden
Conjunto Otimizado de Ferramentas	
Compatível com LC/SC/ST (Inclui ferramentas para instalação, cortador de fibras(clivador), crimpador, manual de instruções, microscópio, pinças, lenços com álcool, marcador, garra para descarte, decapador universal para fibra/cabo e vídeo de treinamento).	AX 103142
Básico (exclui o decapador universal para fibra/cabo e o cortador (clivador))	AX103146
Atualização do conjunto de ferramentas Incrementado Optimax (inclui uma nova ferramenta para instalação e folhetos, base de bancada para ferramentas, manual de instruções, espuma para a maleta).	AX103147
Componente Individuais Optimax	
Cortador de Fibra (Clivador),	A0408829
Ferramental Universal para Instalação LC/SC/ST (inclui folhetos, ferramenta, morça)	Ax103152
Base de Bancada para Ferramenta de Instalação.	AX103153
Microscópio	AX100910
Materiais para Restauração (80 lenços com álcool e um marcador de ponta de feltro preto)	AX100951
Manual de Instruções para Instalação (LC, SC, ST)	AX103148
Vídeo de Instalação e Treinamento, CD (veja o formulário para solicitação de literatura na Internet)	NOT0651
Crimpador	A0403641
Reposição da Lâmina Cerâmica do Cortador (clivador)	AX103149
Reposição da Base Móvel do Cortador (clivador)	AX103151

